

**Garant****Navojne čeljusti 6g, M: M64****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140300 M64
GTIN	4062406221669
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Smer rezanja: desni  
Kakovost: DIN 13 6g  
Korak: 6 mm  
Zunanji Ø: 105 mm  
Višina: 36 mm

**Tehnični opis**

Korak	6 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Višina	36 mm
Zunanji Ø	105 mm
Velikost navoja	M64

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		