

Garant**Navojne čeljusti, G: G7/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142060 G7/8
GTIN	4062406224103
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

6-kotne rezalne čeljusti **brez** lupilnega reza; za ponovno vrezovanje navoja.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Korakov na colo: 14

Ø navoja: 30,2 mm

Zev ključa: 60 mm

Višina: 18 mm

Tehnični opis

Zev ključa	60 mm
Ø navoja	30,2 mm
Višina	18 mm
Korakov na colo	14
Velikost navoja	G7/8

Kakovost	A
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 382
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		