

**Garant****Navojne čeljusti 6g, M: M42****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140300 M42
GTIN	4062406221201
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.  $\geq$  M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 4,5 mm

Zunanji Ø: 75 mm

Višina: 30 mm

**Tehnični opis**

Zunanji Ø	75 mm
Višina	30 mm
Korak	4,5 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M42

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		