

**Garant****Navojne čeljusti HSS, MF: 32X1****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 141050 32X1   |
| GTIN                  | 4062406222413 |
| Razred artikla        | 11K           |

**Opis****Izvedba:**Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.****Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1 mm

Zunanji Ø: 65 mm

Višina: 18 mm

**Tehnični opis**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Zunanji Ø       | 65 mm     |
| Kakovost        | DIN 13 6g |
| Višina          | 18 mm     |
| Korak           | 1 mm      |
| Velikost navoja | M32×1     |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Vrsta navoja     | MF               |
| Kot profila      | 60 stopinj       |
| Rezalni material | HSS              |
| Standard         | EN 22568         |
| Smer rezanja     | desni            |
| Vrsta izdelka    | Navojne čeljusti |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Olje                | primerno         |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |