

Garant**Navojne čeljusti levi navoj, M-LH: M27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140620 M27
GTIN	4062406221812
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.

Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Smer rezanja: levi

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 3 mm

Zunanji Ø: 65 mm

Višina: 25 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø	65 mm
Korak	3 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Višina	25 mm
Velikost navoja	M27

Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	levi
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		