

Garant**Navojne čeljusti, UNF: 9/16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142620 9/16-18
GTIN	4062406224295
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Kakovost: 2A

Korakov na colo: 18

Ø navoja: 14,29 mm

Zunanji Ø: 38 mm

Višina: 10 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	18
Ø navoja	14,29 mm
Zunanji Ø	38 mm
Višina	10 mm

Velikost navoja	9/16-18 UNF
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	UNF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Kakovost	2A
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		