

**Garant****Navojne čeljusti 6e, M: M3,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140350 M3,5
GTIN	4062406221683
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Tolerančno polje 6e = **zmanjšana mera 0,03 – 0,04 mm**. Za tolerančni razred „srednji“, če je vijak opremljen z debelim **galvanskim zaščitnim slojem**.

**Tehnični opis**

Višina	5 mm
Zunanji Ø	20 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Korak	0,6 mm
Velikost navoja	M3,5
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		