

**Garant****Navojne čeljusti HSS-E, MF: 14X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141055 14X0,5
GTIN	4062406223427
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

**Višina prisekanega dela je 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani, cepilni kot pribl. 15°. Za nerjavna jekla in jekla visoke trdote.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,5 mm

Zunanji Ø: 38 mm

Višina: 11 mm

**Tehnični opis**

Kakovost	DIN 13 6g
Korak	0,5 mm
Zunanji Ø	38 mm
Višina	11 mm

Velikost navoja	M14×0,5
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		