

Garant**Navojne čeljusti HSS, MF: 70X2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141050 70X2
GTIN	4062406222932
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.****Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 2 mm

Zunanji Ø: 120 mm

Višina: 22 mm

Tehnični opis

Višina	22 mm
Korak	2 mm
Zunanji Ø	120 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M70x2

Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		