

Garant**Navojne čeljusti HSS-E, MF: 18X2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141055 18X2
GTIN	4062406223793
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

Višina prisekanega dela je 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani, cepilni kot pribl. 15°. Za nerjavna jekla in jekla visoke trdote.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 2 mm

Zunanji Ø: 45 mm

Višina: 14 mm

Tehnični opis

Višina	14 mm
Korak	2 mm
Zunanji Ø	45 mm
Kakovost	DIN 13 6g

Velikost navoja	M18x2
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		