

Garant**Navojne čeljusti HSS-E, MF: 32X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141055 32X1,5
GTIN	4062406221294
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

Višina prisekanega dela je 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani, cepilni kot pribl. 15°. **Za nerjavna jekla in jekla visoke trdote.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1,5 mm

Zunanji Ø: 65 mm

Višina: 18 mm

Tehnični opis

Višina	18 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Korak	1,5 mm
Zunanji Ø	65 mm

Velikost navoja	M32×1,5
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		