

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje desno, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice:
40/15HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320035 40/15HP
GTIN	2050002039643
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Ø držala	40 mm
Velikost ploščice	15
Nadomestni del	P05
Previsna dolžina A	55 mm
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	50 mm
Osni zamik konic f	27 mm
Celotna dolžina	77 mm
Trn za rezkarje	HSK-T

Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02

Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05