

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice:
40/15HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320036 40/15HP
GTIN	2050002039650
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Osni zamik konic f	27 mm
Nadomestni del	P05
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	50 mm
Velikost ploščice	15
Ø držala	40 mm
Previsna dolžina A	55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Celotna dolžina	77 mm
Trn za rezkarje	HSK-T

Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05

320611 P05

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06

320611 P06