

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice:
40/16HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320051 40/16HP
GTIN	2050002039698
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Velikost ploščice	16
Previsna dolžina A	55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Ø držala	40 mm
Nadomestni del	S07
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	50 mm
Osni zamik konic f	27 mm
Celotna dolžina	75 mm
Trn za rezkarje	HSK-T

Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06

Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05