

SWISS TOOLS

Držalo za zunanje struženje nevtralnno, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice – mera A: 4016-80HPmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320080 4016-80HP
GTIN	2050002039728
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Tehnični opis

Ø držala	40 mm
Nadomestni del	S07
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Previsna dolžina A	80 mm
Velikost ploščice	16
Celotna dolžina	100 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	nevtralna
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01