

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice:
40/16HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320350 40/16HP
GTIN	2050002020870
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	50 mm
Nadomestni del	S07
Osni zamik konic f	27 mm
Velikost ploščice	16
Ø držala	40 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Celotna dolžina	74 mm
Trn za rezkarje	PSC

Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06

Cevni zatič št. 7 Tip P01

320618 P01