

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje desno, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice:  
40/11HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320040 40/11HP
GTIN	2050002039667
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

**Tehnični opis**

Osni zamik konic f	27 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Velikost ploščice	11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Nadomestni del	S05
Ø držala	40 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>1</sub> min	50 mm
Celotna dolžina	75 mm
Trn za rezkarje	HSK-T

Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01

Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07

320611 D07

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05

320611 P05