

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice:
50/12HPmm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 320311 50/12HP |
| GTIN | 2050002039803 |
| Razred artikla | 36D |

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|-------------|
| Previsna dolžina A | 60 mm |
| Velikost ploščice | 12 |
| Osní zamik konic f | 35 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. |
| Ø držala | 50 mm |
| Nadomestni del | S01 |
| Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min | 63 mm |
| Celotna dolžina | 90 mm |
| Trn za rezkarje | PSC |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Vrsta uporabe | levi |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Cevni zatič št. 7 Tip P06 | 320618 P06 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P06 | 320610 P06 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P02 | 320610 P02 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02 | 320611 P02 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P05 | 320612 P05 |
| Cevni zatič št. 7 Tip P02 | 320618 P02 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P02 | 320612 P02 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P06 | 320612 P06 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P04 | 320610 P04 |
| Prstan s šobo št. 5 Tip D07 | 320613 D07 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P01 | 320610 P01 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P01 | 320612 P01 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05 | 320611 P05 |
| Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63 | 320001 63 |
| Cevni zatič št. 7 Tip P05 | 320618 P05 |
| Cevni zatič št. 7 Tip P04 | 320618 P04 |
| Cevni zatič št. 7 Tip P01 | 320618 P01 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07 | 320611 D07 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06 | 320611 P06 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P05 | 320610 P05 |
| Vpenjalna spona št. 6 Tip D07 | 320614 D07 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01 | 320611 P01 |

Kolenasta ročica št. 4 Tip P04

320612 P04