

SWISS TOOLS

Držalo za zunanje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice: 50/12HPmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320315 50/12HP
GTIN	2050002039827
Razred artikla	36D

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Osni zamik konic f	35 mm
Nadomestni del	P01
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Ø držala	50 mm
Velikost ploščice	12
Previsna dolžina A	60 mm
Celotna dolžina	90 mm
Trn za rezkarje	PSC

Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01

Cevni zatič št. 7 Tip P04

320618 P04