

HOLEX**Roto rezkar Z jeklo – groba, Karbidna trdina, Tip: G0820****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 540740 G0820 |
| GTIN | 4045197804068 |
| Razred artikla | 52D |

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja**, pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Ø držala | 6 mm |
| Kratica ozobja | Z jeklo |
| Oblika | G0820 |
| Opis oblike | Koničasti lok |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | groba |
| Celotna dolžina | 64 mm |

| | |
|------------------|-----------------|
| Ø glave | 8 mm |
| Dolžina glave | 19 mm |
| Seriya | Ozobje Z jeklo |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |