

Garant

Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem, Širina vpenjalnih čeljusti primeža: 100mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

967565 100

GTIN

4045197806642

Razred artikla

91J

Opis**Izvedba:**

Zelo trdna konstrukcija iz jekla in kovanega jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Hitrejše vpenjanje v poljubnem položaju z varnostno vpenjalno ročico.

Varnostna funkcija: primež se lahko zloži le v pravilnem položaju (ko je fiksirni zatič zaskočen v zarezi dvigalne cevi).

Prednosti:

- **Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°.**
- **Pri zlaganju pod delovno ploščo nastane prosta delovna površina.**
- **Z vgradnjo ohišja z vrati in zaklepanjem se lahko naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža zavaruje pred krajo (ohišje po ponudbi).**

Uporaba:

Za natančno prilagoditev primeža na primerno ergonomično delovno višino.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo. Primež art. 967100, vel. 100.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Masa	21 kg
Višina v zloženem stanju	296 mm
Območje nastavljanja višine	132 mm
Vrsta izdelka	Višinsko nastavljive podpore