



## MultiMaster AMM 300 Plus Start Akumulator, Tip: 71292561



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašpljanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Z vpenjalom orodij Starlock Plus imate dostop do približno 100 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock in Starlock Plus.

MultiTool za demontažo in obnovo z osnovno opremo za žaganje v les, kovine, mavčni karton in umetne mase.

#### Obseg dobave:

1× kovček za orodje iz umetne mase, 1× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Universal (44 mm).

Vklj. z 1× hitrim polnilnikom ALG 80, 2 paketoma li-ionskih akumulatorjev (12 V/3 Ah). 1 garnitura v orodnem kovčku „**Akku**“ s polnilnikom akumulatorjev, 1 brusno ploščo, po 3 brusnimi diski (zrnatost 80, 120, 180), 1 žaginim listom E-Cut Universal (29 mm).

#### Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073834 in 073845 naprej.

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 12 V

Oznaka proizvajalca: AFMT 12 QSL

Kapaciteta akumulatorja: 3 Ah

Napetost akumulatorja: 12 V

Vpenjalo za orodje: StarlockPlus, Starlock

Število vibracij: 11000 - 18000 min<sup>-1</sup>

Kot nihanja: 3,2 stopinj

## Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Oznaka proizvajalca	AFMT 12 QSL
Število vibracij	11000 - 18000 min <sup>-1</sup>
Masa	1,5 kg
Kotna mera brusne plošče	80 mm
Vpenjalo za orodje	StarlockPlus, Starlock
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Kot nihanja	3,2 stopinj
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip FE30	073845 FE30
Polnilnik akumulatorjev Tip FE50	073845 FE50
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V	073836 FE12

Polnilnik akumulatorjev Tip FE80

073845 FE80

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja FE12 V

073837 FE12