


Garant**Brusna plošča (CER), Ø 76,2 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 553923 60 |
| GTIN | 4045197805355 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Optimalna združitev brusnega krožnika in brusnega diska s hitrovpenjalnim sistemom (notranji navoj). Enostavno in hitro ročno menjavanje brusnih diskov, tudi po grobi uporabi.

Centrično ležišče brusnega diska, zato mirno delovanje brez tresljajev.

Keramična brusna zrna (CER), idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah v orodjarstvu, izdelovanju kalupov in modelarstvu, pri izdelovanju strojev, naprav in posod. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Ø plošče | 76,2 mm |
| Zrnatost | 60 |
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 76,2 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 20000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Brusna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 6 mmsrednje trda
Zunanji Ø 75M mm

553920 75M