

**Premi brusilnik, Tip: GGS28LCE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Kompakten, priročen premi brusilnik za vsestransko brušenje.

- **Elektronika Constant-Electronic za konstantno število vrtljajev tudi pri visoki obremenitvi.**
- **Nov vpenjalni sistem za vpenjanje brusnih čepov brez zračnosti za natančno delo**
- **Mehak zagon in blokada povratnega udarca: izklopi stroj takoj ko zazna blokiranje.**
- **Izklopne ogljene ščetke za zaščito motorja.**
- **Dolga življenjska doba zaradi neposrednega hlajenja in dvojnega tesnjenja krogličnih ležajev.**
- **6-stopenjska nastavitve števila vrtljajev za različne materiale.**
- **Z dolgim, ozkim brusnim vretenom – posebej primerno za uporabo na težko dostopnih mestih.**

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno stročnico 6 mm, 2 vpenjalnima ključema SW 19.

Tehnični opis

Poraba moči	650 W
Oznaka proizvajalca	GGG 28 LCE
Masa	1,6 kg
Elektronska izbira vrtljajev	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	14 m/s ²

Območje števila vrtljajev	10000 - 28000 min ⁻¹
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki