

**Premi brusilnik, Tip: GGS8CE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Kompakten, priročen premi brusilnik za vsestransko brušenje.

- **Elektronika Constant-Electronic za konstantno število vrtljajev tudi pri visoki obremenitvi.**
- **Nov vpenjalni sistem za vpenjanje brusnih čepov brez zračnosti za natančno delo**
- **Mehak zagon in blokada povratnega udarca: izklopi stroj takoj ko zazna blokiranje.**
- **Izklopne ogljene ščetke za zaščito motorja.**
- **Dolga življenjska doba zaradi neposrednega hlajenja in dvojnega tesnjenja krogličnih ležajev.**
- **6-stopenjska nastavitve števila vrtljajev za različne materiale.**
- **Z dolgim, ozkim brusnim vretenom – posebej primerno za uporabo na težko dostopnih mestih.**
- **750-W-motorz velikim vrtilnim momentom za hitro napredovanje pri delu.**
- **Manjše število vrtljajev, primerno tudi za obdelavo nerjavnih jekel.**

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico 6 mm, 2 enostranskima viličastima ključema ZK 13 in ZK 19.

Tehnični opis

Elektronska izbira vrtljajev	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Masa	1,7 kg
Oznaka proizvajalca	GG8 8 CE

Poraba moči	750 W
Območje števila vrtljajev	2500 - 8000 min ⁻¹
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki