



Zaščitna čelada BOP ENERGY 3000, Barva: WHITE



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 097807 WHITE |
| GTIN | 4017765057374 |
| Razred artikla | 09K |

Opis

Izvedba:

Kakovostna čelada Duroplast iz steklenih vlaken in poliestra za uporabo pri delih pod napetostjo ali v bližini delov pod napetostjo **do 1.000 V AC** (ali 1.500 V DC). Čelada ima obstojno obliko tudi pri visokih temperaturah in zagotavlja zaščito pred oblokom. Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD). Odpornost na mraz do $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ in odpornost na vročino do $150\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- **6-točkovni trak z nastavljanjem višine**
- **Brez vpenjala**
- **Trak za zadrževanje znoja iz naravnega usnja**
- **Ravna oblika**
- **Z vrtljivim zapiralom**

Uporaba:

Oskrba z energijo, elektrarne, železnice, okolje z visokimi temperaturami, kemična industrija, električarska dela.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD). Odpornost na mraz do $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, odpornost na vročino do $150\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Primerno za:

Vizir za zaščito pred oblokom art. 097836 z večfunkcijskim adapterjem MFA art. 097831.
Lastnosti čelade: Ščiti pred bočno deformacijo

Material školjke čelade: UP-GF steklena vlakna-poliester
 Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam
 Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo
 Velikost: 53 - 61 cm
 Masa: 475 g

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Masa | 475 g |
| Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo |
| Prevleka stekla | odporno proti kemikalijam |
| Velikost | 53 - 61 cm |
| Lastnosti čelade | Zaščitne lastnosti do 150°C |
| Lastnosti čelade | Zaščitne lastnosti do -30°C |
| Lastnosti čelade | Električna izolacija |
| Lastnosti čelade | Ščiti pred brizgi taline |
| Lastnosti čelade | Ščiti pred bočno deformacijo |
| Material školjke čelade | UP-GF steklena vlakna-poliester |
| Standard | DIN EN 50365 |
| Standard | DIN EN 397 |
| Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Trak za zadrževanje znoja Tip L | 097822 L |
| Trak za brado Pritrditev 4P | 097823 4P |
| Trak za zadrževanje znoja Tip SL | 097822 SL |
| Prozorni zaščitni vizir ArcShield Material stekel PC | 097836 PC |
| Prosojni vizir z gumijastim trakom Energy Visor | 097835 |
| Trak za zadrževanje znoja Tip HT | 097822 HT |