



## Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 727053



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076520 727053
GTIN	4014586886039
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- Velika magnetna sila in varnostni izklop zagotavljata varno delo v vsakem položaju.
- Vgrajeno dovajanje hladilnega mazalnega sredstva za čiste reze in dolgo življenjsko dobo orodij.
- Komforten prikaz magnetne držalne sile.
- Desni/levi tek (tudi za rezanje navoja).
- Konstrukcija z optimizirano maso.

**Kompakten, lahek enostopenjski magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom**, z visoko funkcionalnostjo in senzorjem naklona.

#### Obseg dobave:

Vključno s posodo za hladilno mazalno sredstvo, tovornim trakom, 1 centrirnim zatičem, kavljem za odrezke in kovčkom.

#### Dodatni pribor:

Po ponudbi.

#### Napotek:

HM-svedre za vrtanje z jedrom in vpenjala najdete od art. 119000 naprej. Primerno vpenjalo QuickIN-Max in HM-svedri za vrtanje z jedrom s premerom maks. 100 mm dobavljivi po ponudbi.

### Tehnični opis

Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M14 mm
Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo	12 - 35 mm
Višina	603 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Maksimalni Ø grezenja	31 mm
Oblika vpenjala za orodja	QuickIN
Omrežna napetost	230 V
Širina	198 mm
Poraba moči	1100 W
Dolžina magnetne noge	175 mm
Oznaka proizvajalca	KBU35Q
Maksimalni Ø povrtavanja	16 mm
Delovni hod	135 mm
Širina magnetne noge	80 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Dolžina	311 mm
Masa	10,6 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

## Pribor

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
	119000 65

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 65 mm

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 18 mm

119000 18

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 32 mm

119000 32

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 14 mm

119000 14

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 60 mm

119000 60

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 52 mm

119000 52

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 21 mm

119000 21

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 36 mm

119000 36