



Enostopenjski vrtalni stroj, Tip: 720552



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075110 720552
GTIN	4014586882413
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Ročni vrtalni stroj Fein –

- precizna vrtalna glava v kovinski izvedbi.
- Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za navrtanje z občutkom.
- Kovinsko ohišje gonila za zanesljivo uležajenje.
- Dodatni ročaj z ozobljenjem za varno držanje.
- Ročaj FEIN Sensitiv za neutrudljivo in varno delo.
- Integralno stikalo za udobno upravljanje.

Kompaktna z visokim številom vrtljajev.

Prednosti:

Brezstopenjska elektronska nastavitev števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo 0,5 – 10 mm, z varovanjem vpenjalne sile.

Tehnični opis

Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole–20 UNF
Desni/levi tek	da
Masa	1,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Poraba moči	500 W
Vpenjalno območje vrtalne glave	0,5 - 10 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	6 mm
Oznaka proizvajalca	BOP-6
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	20 mm
Območje števila vrtljajev	0 - 4000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj