



Enostopenjski vrtalni stroj, Tip: 720553



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075110 720553
GTIN	4014586882468
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Ročni vrtalni stroj Fein –

- **precizna vrtalna glava v kovinski izvedbi.**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za navrtanje z občutkom.**
- **Kovinsko ohišje gonila za zanesljivo uležajenje.**
- **Dodatni ročaj z ozobljenjem za varno držanje.**
- **Ročaj FEIN Sensitiv za neutrudljivo in varno delo.**
- **Integralno stikalo za udobno upravljanje.**

Za vrtanje, grezenje, vrezovanje navojev.

Prednosti:

Vklj. z vrtalno glavo z varovanjem vpenjalne sile.

Obseg dobave:

Vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5 – 13 mm, **z varovanjem vpenjalne sile.**

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	BOP-10
Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 - 13 mm
Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Poraba moči	500 W
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Masa	1,8 kg
Desni/levi tek	da
Območje števila vrtljajev	0 - 1500 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj