

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	19 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Velikost ploščice	11 mm
Velikost držala	12 mm
ISO-oznaka držala	STGCR/L 1212F11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 18
Celotna dolžina L	80 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 18

269028 18

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500