

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Velikost držala	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 18
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	STGCR/L 1616H11
Dolžina glave L <sub>1</sub>	19 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 18	269028 18
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500