

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260907 12/11 |
| GTIN | 4045197805911 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Funkcijska širina L ₄ | 16 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 1102.. |
| Velikost držala | 12 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 19 mm |
| Celotna dolžina L | 80 mm |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| ISO-oznaka držala | STGCR/L 1212F11 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 18 |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Plano struženje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 18 | 269028 18 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |