

**Vbodna žaga, Tip: GST150BCE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Vbodna žaga Bosch s preprosto zamenjavo lista brez uporabe orodja s sistemom Bosch SDS.

Vbodna žaga v **obliki loka**.

- **Velike zaloge moči tudi v trdih in debelih pečkih zaradi zmogljivega in visoko obremenljivega motorja z močjo 780 W.**
- **Izjemno robustna talna plošča, odporna proti upogibanju, za najzahtevnejšo uporabo.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 žaginim listom, pokrovom, drsnikom, adapterjem za odsesavanje, sesalno šobo, transportnim kovčkom.

Tehnični opis

Število hodov	500 - 3100 min ⁻¹
Poraba moči	780 W
Oznaka proizvajalca	GST150BCE
Masa	2,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,0 m/s ²
Maksimalna debelina žaganja v jeklo	10 mm

Maksimalna debelina žaganja v les	150 mm
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	da, sistem SDS
Posebnosti	Robustna izvedba
Nihalni hod	4-krat
Nastavitev zajere	da
Primerni žagini listi	588400 – 588551
Pakiranje	Transportkoffer
Izvedba	V obliki loka
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118A	588400 T118A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318A	588400 T318A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AF	588400 T118AF
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T127D	588400 T127D
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318B	588400 T318B
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118B	588400 T118B