



Premi brusilnik, Tip: 722325



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077261 722325
GTIN	4014586880648
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Izjemno priročni premi brusilnik.**
- **Miren tek zaradi večkrat uležajenega vretena.**
- **Zmogljiv motor z visoko močjo.**
- **Zaradi regulacije vrtljajev izjemno primeren za obdelavo plemenitega jekla, kot tudi za brušenje in poliranje.**
- **Primeren za brusne čepe in rezkarje karbidne trdine.**

Univerzalni premi brusilnik za uporabo na težko dostopnih mestih. Ozek priročni vrat omogoča notranje brušenje.

- **Izredno priročni premi brusilnik**
- **Primeren za obdelavo plemenitega jekla ter lahko brušenje in poliranje.**
- **Velika globina obdelave za težko dostopna mesta.**
- **Nastavljivo število vrtljajev omogoča uporabo različnih orodij.**

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno stročnico \varnothing 6 mm, 2 vpenjalnima ključema SW13 in SW17.

Napotek:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do \varnothing 12 mm.

Tehnični opis

Dolžina kabla	4 m
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Masa	1,5 kg
Poraba moči	350 W
Oznaka proizvajalca	GSZ4-90EL
Elektronska izbira vrtljajev	da
Območje števila vrtljajev	3500 - 8500 min ⁻¹
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalne stročnice za preme brusilnike Ø vpenjalne stročnice 6 mm

077268 6