

**Garant****Čistilni propeler, Ø kril: 260****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358950 260
GTIN	4062406229412
Razred artikla	31E

**Opis****Izvedba:**

- **Robustna konstrukcija.**
- **Odpiranje in zapiranje kril na podlagi števila vrtljajev vretena.**
- **Označeni konci kril za optimalno vidnost.**
- **Za pritrditev v poljubne sisteme držal za orodje z notranjim hlajenjem.**

Stroj je treba zagnati pri 2000 obratih na minuto in počasi povečati na 5000–8000 vrtljajev na minuto.

**Prednosti:**

- **Učinkovito čiščenje vpenjal, obdelovancev in strojnih miz.**
- **Odstranjevanje nakopičenih odrezkov in izpihovanje vodnih žepov.**
- **Popoln dodatek k avtomatiziranemu delovnemu procesu.**

**Dodatni pribor:**

Nadomestni propeler za čiščenje št. 358951 1 in 4.

**Tehnični opis**

Ø držala	20 mm
Območje števila vrtljajev	5000 - 8000 min <sup>-1</sup>

Vrsta izdelka

Čistilni propeler

**Pribor**

Nadomestni propeler za čiščenje Tip 1

358951 1

Nadomestni propeler za čiščenje Tip 4

358951 4

Garnitura nadomestnih vzmeti, 4-delna 4

358953 4