

Garant**Natična raglja za vijačne nastavke, Vpenjalo za vijačne nastavke: 1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Z ragljo s preklopom za desni ali levi tek.**Uporaba:**

Za vpenjanje vijačnih nastavkov s 6-kotnim držalom v skladu z DIN ISO 1173, C 6,3 in E 6,3 (1/4-colski).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Dopustna obremenitev orodij je omejena glede na velikost zeva ključa in je lahko manjša od zmogljivosti momentnega ključa.

Tehnični opis

Širina b	17,5 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Trajna obremenitev	15 Nm
Število zob	60
Vpenjalo za vijačne nastavke	1/4 col
Natično držalo	9×12 mm
Medosna razdalja S	17,5 mm
Višina h	12,4 mm
Material	Kromvanadijevo jeklo
Raglja, dvosmerna	da
Orodje s funkcijo raglje	da
Vrsta izdelka	Natična raglja za vijačne nastavke