

**Garant****Obročni ključ z ragljo „4 v 1“, Tip: 21-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod.

Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.

Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

maksimalna višina obroča $h_2$	30 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča D1	40 mm
maksimalna višina obroča $h_1$	26 mm
Zev ključa $_4$	27 mm
Zev ključa $_1$	21 mm
Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa $_3$	24 mm
Zev ključa $_2$	22 mm
celotna dolžina L	275 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča D2	52 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ