

Garant**Obročni ključ z ragljo „4 v 1“, Tip: 12-15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

maksimalni Ø obroča D1	26,5 mm
Zev ključa ₁	12 mm
maksimalna višina obroča h ₁	17,1 mm
maksimalni Ø obroča D2	29,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h ₂	18 mm
Zev ključa ₄	15 mm
celotna dolžina L	190 mm
Zev ključa ₂	13 mm
Zev ključa ₃	14 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ