

**Garant****Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, sinhrona M6 – M20, Ø držala d: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319737 40
GTIN	4062406229696
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

Minimalna dolžinska izravnava, hitrovpenjalni vložki za ER-vpenjalne stročnice.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Dodatni pribor:**

**Hitrovpenjalni vložki** art. 338120.

Zunanji Ø glave D: 60 mm

Previsna dolžina L: 67 mm

Barvna koda VDI-držala: VDI 40

**Tehnični opis**

Ø držala d <sub>1</sub>	40 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Previsna dolžina L	67 mm
Izravnava dolžine na tlak	0,2 mm
Izravnava dolžine na vlek	1 mm
Zunanji Ø glave D	60 mm

Vrsta izdelka

VDI-glava za vrezovanje navoja