

## PRYOR

Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085430 5
GTIN	5022044002951
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

**Visokozmogljivi precizni žigi**, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

**Običajna pisava**; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

#### Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

#### Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

### Tehnični opis

Debelina držala	9,5
-----------------	-----

Višina pisave	5 mm
celotna dolžina	70 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

## Pribor

Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/L mm	085431 5/L
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/X mm	085431 5/X
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/K mm	085431 5/K
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/T mm	085431 5/T
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/E mm	085431 5/E
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/G mm	085431 5/G
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/C mm	085431 5/C
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/R mm	085431 5/R
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/F mm	085431 5/F
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/N mm	085431 5/N
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/B mm	085431 5/B
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/J mm	085431 5/J
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 5/V mm	085431 5/V
	085431 5/H

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/H mm

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/P mm

085431 5/P

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/U mm

085431 5/U

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/O mm

085431 5/O

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/Q mm

085431 5/Q

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/I mm

085431 5/I

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/Y mm

085431 5/Y

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/W mm

085431 5/W

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/A mm

085431 5/A

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/D mm

085431 5/D

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/S mm

085431 5/S

Držala za udarne žige Tip GRIP

085475 GRIP

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/& mm

085431 5/&amp;

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/Z mm

085431 5/Z

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 5/M mm

085431 5/M