

## Indukcijski grelnik iDuctor Power W2300, Tip: W2300KIT\_B



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

iDuctor Power+ W2300 je priročno indukcijsko orodje z močjo 2300 W. Omogoča varno segrevanje in ločevanje velikih in težkih železnih strojnih delov brez odprtega ognja. Gibljive tuljave na voljo v različnih velikostih.

#### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

### Tehnični opis

Višina	130 mm
Dolžina	490 mm
Napetost	230 V
Širina	390 mm
Izhodna moč	2300 W
Frekvenčno območje	50 - 60 Hz

Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	4 kg
Vrsta izdelka	Indukcijski grelnik