

**HOLEX****Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302827 25
GTIN	4062406230098
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

**Tehnični opis**

Nadomestna ER-vpenjalna matica	25
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	42 mm

Vpenjalna širina	1 - 16 mm
ER-vpenjalni ključ	25
Vpenjalni $\varnothing D_1$	1-16 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
--	-----------