

**HOLEX****Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302767 40     |
| GTIN                  | 4062406230074 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HPC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 40

ER-vpenjalni ključ: 40

**Tehnični opis**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| ER-vpenjalni ključ             | 40                           |
| Vpenjalna širina               | 3 - 26 mm                    |
| Nadomestna ER-vpenjalna matica | 40                           |
| Previsna dolžina A             | 100 mm                       |
| Zunanji Ø D                    | 63 mm                        |
| Trn za rezkarje                | BT 40 A = 100                |
| Standard vpenjalnega trna      | JIS B6339                    |
| Standard vpenjalnega trna      | ISO 7388-2                   |
| Oblika                         | AD                           |
| Natančnost krožnega teka       | ≤ 3 µm                       |
| Strategija odrezovanja         | HPC                          |
| Vrsta izdelka                  | Glave za vpenjalne stročnice |

---

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40 | 309680 40 |
|--|-----------|