

HOLEX

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302827 32
GTIN	4062406230104
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Tehnični opis

ER-vpenjalni ključ	32
Zunanji Ø D	50 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	32

Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
----------------------------------------------------------	-----------