



**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 40 A = 100,  
Vpenjalni Ø D1: 6mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302617 6
GTIN	4062406230326
Razred artikla	32A

### Opis

**Izvedba:**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

### Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm	309900 6
---	----------