



Avtomatska zaščitna maska za varilce 3M™ Speedglas™ 9100X, Barva: BLACK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097912 BLACK
GTIN	4046719186792
Razred artikla	040

Opis

Izvedba:

Avtomatska zaščitna maska za varilce z izjemnimi optičnimi lastnostmi nudi **zanesljivo zaščito pred žarki**, vročino in iskrami ter hkrati zagotavlja **natančen pogled** na obdelovanec. Udobno delo s **pogledom brez popačenja** in **enakomerno zatemnitvijo**. Za različna varilna dela lahko izbirate med **sedmimi stopnjami zatemnitve**, s čimer se prepreči prekomerni napor in izboljša kakovost dela. Vsako zaščitno stopnjo lahko fiksno prednastavite, npr. stopnjo svetlosti 3 za brušenje. **Patentiran naglavni trak** poskrbi za večje udobje nošenja tudi pri dvignjeni maski. Tesno vodenje ob glavi poskrbi za optimalni prenos težišča pri poklopu navzgor. **Temne zaščitne stopnje: 5, 8, 9 – 13. Stopnja svetlosti: 3.** S priloženo li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba 2.500 ur). **Vidno polje varilnega filtra: 54 × 107 mm.**

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Preklopni čas svetlo/temno: 0,1 ms

Preklopni čas temno/svetlo: 40 - 1300 ms

Klasifikacija v skladu z EN 379: 1/1/1/2

Tehnični opis

Klasifikacija v skladu z EN 379	1/1/1/2
---------------------------------	---------

Podatkovni list

Preklopni čas svetlo/temno	0,1 ms
Preklopni čas temno/svetlo	40 - 1300 ms
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Zaščitna maska za varilce