

**NOVUS**<sup>®</sup>**Akumulatorski žebjalnik, Oznaka proizvajalca: J214EA****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

078409 J214EA

GTIN

4009729053683

Razred artikla

07E

**Opis****Izvedba:**

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebjalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebeljev.

- **Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.**
- **Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.**
- **Nastavljanje sile pribijanja.**
- **Patentirana varnostna zapora.**
- **Za dober dostop tudi na ozkih mestih.**
- **Odprtina za nadzor napoljenosti.**

**Priročen akumulatorski žebjalnik** z mehko prijemalno površino. Varovalo pred nenamernim sproženjem za večjo varnost. LED svetilka za osvetlitev delovnega mesta.

**Obseg dobave:**

Vklj. z enim Li-ionskim akumulatorjem, s polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

**Napotek:**

Primerne nadomestne akumulatorje nadete pod art. 078408.

**Tehnični opis**

Največja globina pribijanja sponk

14 mm

Oznaka proizvajalca	J-214
Primerni tip sponk	E, A
Masa	2,7 kg
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žebljalniki

## Pribor

Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078418 14
Garnitura žičnikov1000-delna oz. 2600-delna Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078419 14
Garnitura sponk iz fine žice5000-delne Največja globina pribijanja sponk 8 mm	078417 8
Garnitura sponk iz fine žice5000-delne Največja globina pribijanja sponk 10 mm	078417 10
Garnitura sponk iz fine žice5000-delne Največja globina pribijanja sponk 6 mm	078417 6
Garnitura sponk iz fine žice5000-delne Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078417 14
Li-ionski akumulator Tip N1,3	078408 N1,3