



Akumulatorske škarje za zarez/pločevino, Tip: 7130036



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078100 7130036
GTIN	
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorske škarje za zarez za prenosno uporabo.

Škarje za zarez.

- **Rezanje brez zvijanja materiala.**
- **Odprta rezalna glava za najboljšo preglednost rezanja.**
- **QuickIN sistem hitrega vpenjanja za hitro zamenjavo rezil brez uporabe ključev.**

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom **brez** akumulatorja in **brez** polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike najdete pod art. 073832 in art. 073845.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Polmer najmanjše krivulje	90 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Število hodov	3500 min^{-1}
Oznaka proizvajalca	ABSS 18 1.6E

Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm ²	1,6 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Rezalna hitrost	5 - 8 m/min
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm ²	0,8 mm
Širina reza	5 mm
Masa	1,9 kg
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Škarje za pločevino

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18