



Akumulatorske škarje za zarez/pločevino, Tip: 7130046



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078100 7130046
GTIN	
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorske škarje za pločevino za prenosno uporabo.

Škarje za pločevino.

- **Dobra sposobnost rezanja krivulj pri majhnih deformacijah pločevine.**
- **Udobno in hitro robljenje in prirezovanje.**
- **Za pločevine do 800 N/mm² in nerjavna jekla.**
- **Rezilo za večkratno obračanje: čisti rezi brez zarobka pri majhnih obratovalnih stroških.**

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom **brez** akumulatorja in **brez** polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike najdete pod art. 073832 in art. 073845.

Tehnični opis

Širina reza	0 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Transportni kovček

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm ²	1,6 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Masa	2 kg
Rezalna hitrost	5 - 8 m/min
Število hodov	4000 min ⁻¹
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm ²	1 mm
Polmer najmanjše krivulje	15 mm
Oznaka proizvajalca	ABLS 18 1.6E
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Škarje za pločevino

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18