

Mahr**Digitalno pomično merilo s koničastima merilnima konicama in okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412773 150
GTIN	4059192057206
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Zelo velik LCD-prikazovalnik, višina števil 11 mm. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi. Odporen proti prahu in vlagi. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Čas delovanja pribl. 3 leta.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,0005 col
Točnost	0,03 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina konic	40 mm
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Merilno območje	150 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
vse dele	kaljene
Material	Plemenito jeklo, INOX
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032